

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.610 CB-apparatadapter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.610 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.



Funksjoner

| | |
|-------------------------------|--|
| Art.nr | SV 9345.610 |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilkoblingsbånd Glidemuttere |
| Driftsstrøm maks. | 250 A |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| Henvisning | Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Elektriske verdier UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7 |
| Effekt-utgang | nede |
| For skinner med senteravstand | 60 mm |
| Polantall | 3-polet |
| Dimensjoner | Bredde: 105 mm Høyde: 240 mm |
| Passer for samleskinner | Høyde: 5, 10 mm |

Funksjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Egnet for produsent (type) | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Godkjenninger | UL |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,433 kg |
| Bruttovekt | 1,515 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,77 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |