

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.450 Cortadora C8

Estado: 18/07/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.450 - Cortadora C8

Máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada.

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | AS 4050.450                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ejecución            | Con panel de mando                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción producto | Máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada.                                                                                                                                                                                                       |
| Ventajas             | Fácil manejo<br>Sencilla introducción de los cables<br>Sencilla abertura de los rodillos<br>compatible con PC                                                                                                                                                                                       |
| Datos técnicos       | Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8)<br>Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14)<br>Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm<br>Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s<br>Fuerza de presión de los rodillos regulable<br>Servoaccionamiento |
| Unidad de envase     | Cortadora C8<br>Software en CD-Rom<br>Cable de conexión con conector                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensión de servicio  | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potencia aparente    | 120 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiones máquinas | Anchura: 380 mm<br>Altura: 470 mm<br>Profundidad: 360 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso neto            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso bruto           | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Código arancelario   | 84798997                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                  | 4028177804845                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Características

ECLASS 8.0

36600890