

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131

Estación de cableado WS 540

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.

Características

Referencia	AS 4051.131
Ejecución	Processing Edition
Descripción producto	Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas	<p>Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm</p> <p>Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos</p> <p>Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT</p> <p>Escala integrada para una medición rápida a mano</p> <p>Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring</p> <p>Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas</p> <p>Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma</p> <p>Cajón con tablero para herramientas</p>

Características

Unidad de envase	Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura Cable de conexión, 7 m Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante 1 Wire Station WS 540 1 soporte de aparellaje, izquierda 1 soporte de aparellaje, derecha 1 iluminación de trabajo LED 2 perfiles entramados de fijación, verticales 2 ángulos de adaptación 1 depósito de residuos 4 soportes para cajas de cables, izquierda 4 soportes para cajas de cables, derecha 1 soporte para rollos de cables, izquierda 1 soporte para rollos de cables, derecha 1 guiado de cables perfil entramado, vertical 1 guiado de cables soporte de aparellaje
Observación para el montaje	El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.
Tensión de entrada	230 V c.a., 50 Hz
Altura de trabajo	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	sí
Aplicación	Para el procesado de cables con la cortadora y crimpadora de Rittal
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	160 kg
Peso bruto	220.3 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Características

Descripción producto

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables. Esta ejecución está equipada con soportes de aparellaje para la integración de cortadoras y crimpadoras de Rittal, así como sistemas de impresión para el etiquetado de los cables. La iluminación de trabajo LED, el soporte para cajas de cables y el alimentador de cables inteligente completan este espacio de trabajo.

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad