

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131

Estación de cableado WS 540

Estado: 3/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.

Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | AS 4051.131 |
| Ejecución | Processing Edition |
| Descripción producto | Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables. |
| Ventajas | <p>Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm</p> <p>Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos</p> <p>Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT</p> <p>Escala integrada para una medición rápida a mano</p> <p>Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring</p> <p>Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas</p> <p>Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma</p> <p>Cajón con tablero para herramientas</p> |

Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Unidad de envase | Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura Cable de conexión, 7 m Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante 1 Wire Station WS 540 1 soporte de aparellaje, izquierda 1 soporte de aparellaje, derecha 1 iluminación de trabajo LED 2 perfiles entramados de fijación, verticales 2 ángulos de adaptación 1 depósito de residuos 4 soportes para cajas de cables, izquierda 4 soportes para cajas de cables, derecha 1 soporte para rollos de cables, izquierda 1 soporte para rollos de cables, derecha 1 guiado de cables perfil entramado, vertical 1 guiado de cables soporte de aparellaje |
| Observación para el montaje | El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc. |
| Tensión de entrada | 230 V c.a., 50 Hz |
| Altura de trabajo | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | sí |
| Aplicación | Para el procesado de cables con la cortadora y crimpadora de Rittal |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 160 kg |
| Peso bruto | 220.3 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 21100200 |

Características

Descripción producto

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables. Esta ejecución está equipada con soportes de aparellaje para la integración de cortadoras y crimpadoras de Rittal, así como sistemas de impresión para el etiquetado de los cables. La iluminación de trabajo LED, el soporte para cajas de cables y el alimentador de cables inteligente completan este espacio de trabajo.

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad