Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.131 Estación de cableado WS <u>540</u>

Estado: 1/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



AS 4051.131 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.

Características

Referencia	AS 4051.131
Ejecución	Processing Edition
Descripción producto	Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas	Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT Escala integrada para una medición rápida a mano Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable así como soportes para herramientas y pequeñas piezas Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma Cajón con tablero para herramientas

© Rittal 2025

Características

Unidad de envase	Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura	
	Cable de conexión, 7 m	
	Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante	
	1 Wire Station WS 540	
	1 soporte de aparellaje, izquierda	
	1 soporte de aparellaje, derecha	
	1 iluminación de trabajo LED	
	2 perfiles entramados de fijación, verticales	
	2 ángulos de adaptación	
	1 depósito de residuos	
	4 soportes para cajas de cables, izquierda 4 soportes para cajas de cables, derecha 1 soporte para rollos de cables, izquierda 1 soporte para rollos de cables, derecha	
		1 guiado de cables perfil entramado, vertical
		1 guiado de cables soporte de aparellaje
		Observación para el montaje
		accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.
	Tensión de entrada	230 V c.a., 50 Hz
Altura de trabajo	Working height (min.): 710 mm	
	Working height (max.): 1.205 mm	
Height adjustable y/n	sí	
Aplicación	Para el procesado de cables con la cortadora y crimpadora de Rittal	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	160	
Peso bruto	220.3	
Código arancelario	94032080	
EAN	4028177963658	
ETIM 8	EC002778	
ECLASS 8.0	21100208	

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

© Rittal 2025