

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.000

## Sistema de armarios PC

Estado: 1/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.000 - Sistema de armarios PC

El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.

## Características

Referencia	PC 5386.000
Ejecución	con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para equipos
Descripción producto	El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
Material	Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero Asas, pantallas decorativas: plástico Pantallas puerta: aluminio Cristal: cristal de seguridad monocapa
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Módulo para montajes, soporte: texturizada
Color	Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035 Asa: semejante a RAL 9006 Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015
Unidad de envase	Caja, puerta, puerta dorsal puerta transparente, arriba Cajón para teclado Bandeja para equipos
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 636 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55

# Características

Grado de protección NEMA	NEMA 12
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)	480 x 70 x 260 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	123.4 kg
Peso bruto	126 kg
Código arancelario	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Descripción producto	PC armario SE 800x1600x600 RAL7035 con cajón y módulo para pantalla

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK