

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.400 Compact-Panel

Estado: 28/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.400 - Compact-Panel

Caja de mando con un elegante diseño de perfiles de aluminio extrusionado. Ideal para paneles de control pequeños. Equipamiento interior versátil



Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | CP 6340.400 |
| Ejecución | Con conexión de brazo soporte 90 x 71 mm para CP 40, acero |
| Descripción producto | Para pequeñas unidades de mando que puedan montarse en la placa frontal. La placa frontal se coloca desde la parte posterior y se fija desde el interior mediante piezas de adaptación con retentor. Posibilidad de utilizar placas frontales propias con un grosor de material de 2 a 6 mm. Dorsal con bisagras a izquierda o derecha. Bandeja del techo con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero. |
| Material | Bandeja del techo, del suelo: cinc fundido a presión Dorsal: aluminio Piezas laterales: perfil de aluminio extrusionado Tapas de tornillos: plástico |
| Superficie | Bandeja del techo, del suelo, laterales: texturizados Dorsal: anodizado natural |
| Color | RAL 7024 |

Características

| | |
|---|---|
| Unidad de envase | Bandeja de techo Bandeja de suelo Dorsal Piezas laterales Tapas de tornillos Incl. junta y pieza de adaptación con retenedor |
| Dimensiones | Anchura: 315 mm Altura: 388 mm Profundidad: 87 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Adecuado para anchura de panel frontal | 252 mm |
| Adecuado para altura de panel frontal | 350 mm |
| Ejecución | Acceso para mantenimiento por la parte posterior |
| Material básico | Aluminio |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 4.15 kg |
| Peso bruto | 5.56 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descripción producto | CP COMPACT-PANEL 315x388x87 CP-S |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|