

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.020 FlatBox

Estado: 27/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.020 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.



## Características

|                  |   |
|------------------|---|
| Referencia       | DK 7507.020   |
| Ejecución        | con marco de montaje de 19"   |
| Ventajas         | Rápido montaje sin herramientas<br>Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"  |
| Material         | Chapa de acero<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm  |
| Superficie       | Texturizada   |
| Color            | RAL 7035  |
| Unidad de envase | Caja con embalaje compacto<br>1 pieza mural<br>2 soportes básicos<br>2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas<br>2 laterales, con cierre<br>1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir<br>Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas<br>Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja<br>Marco de montaje de 19" |

# Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Unidades de altura                 | 12 UA  |
| Dimensiones                        | Anchura: 600 mm<br>Altura: 625 mm<br>Profundidad: 400 mm   |
| Altura de montaje para componentes | 12 UA  |
| Capacidad de carga                 | Máx. 600 N   |
| Observación                        | Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal<br>Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm<br>El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210° |
| Material básico                    | Chapa de acero   |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).  |
| Peso neto                          | 24.828 kg  |
| Peso bruto                         | 25.246 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 100,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF     | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado   |
| Código arancelario                 | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC002500   |
| ETIM 8                             | EC002500   |
| ECLASS 8.0                         | 27180208   |
| Descripción producto               | FlatBox 600 x 12 UA x 400 mm RAL7035   |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|