

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.122

## Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 12/12/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.122 - Sistema de armarios ensamblables VX25

## Estándares BMW AG

Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | VX 7993.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción producto | Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material             | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie           | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Color                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad de envase     | Puerta(s) con bisagras de 180° montadas 8618.330<br>Puerta(s) con empuñadura Confort para cilindros medios 8618.250 montada, incl. juego de adaptación para cierre de doble paletón 7993.200 montado<br>Altura de zócalo: 200 mm, compuesto por cantoneras y elementos de zócalo delante y detrás 8660.02X, altura de las 2 pantallas frontales 100 mm y 1 posterior 200 mm<br>Con placa de montaje galvanizada, montaje en la posición más atrasada en el último taladro de la retícula<br>Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado |

# Características

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                                 | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm |
| Altura incl. zócalo                         | 2,200 mm                                                     |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 1.099 mm x 1.896 mm                                          |
| Número puertas                              | 2                                                            |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).                                                    |
| Peso neto                                   | 191                                                          |
| Peso bruto                                  | 204                                                          |