

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.400

Caja de mando con asas laterales

Estado: 12/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.400 - Caja de mando con asas laterales

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55



Características

| | |
|------------------|--|
| Referencia | CP 6315.400 |
| Material | Caja y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Placa frontal: aluminio Cubiertas: plástico |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural |
| Color | Caja y puerta: RAL 7035 Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural Cubiertas: semejante a RAL 7024 |
| Unidad de envase | Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización Listones asa laterales y cantoneras Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS |

Características

| | |
|---|--|
| Dimensiones | Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 210 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Ejecución | Acceso para mantenimiento por la parte frontal |
| Observación | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C |
| Material básico | Aluminio |
| Observación referente a la referencia | placa de montaje 5050.438 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507 |
| Cierre | Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 13.374 kg |
| Peso bruto | 14.078 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descripción producto | CP caja de mando con asas Con Asas |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|