Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6740.000 Pupitre compacto CX

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



CX 6740.000 - Pupitre compacto CX

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas.







Características

| Referencia | CX 6740.000 |
|------------------|---|
| Ejecución | Pupitres compactos |
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm |
| Superficie | Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja cerrada por la parte posterior y lateral Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos Placa de montaje Cubierta con cierres de aldabilla, bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual. Chapa de entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm |

© Rittal 2025 2

Características

| Dimensiones | Anchura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidad: 400 mm |
|---|--|
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 920 mm x 900 mm |
| Profundidad arriba | 495 mm |
| Profundidad abajo | 400 mm |
| Número puertas | 2 |
| Código IK | IK10 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Dimensiones | Anchura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidad arriba: 495 mm Profundidad abajo: 400 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 72 |
| Peso bruto | 75.25 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177983632 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| | |

Aprobaciones

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025