

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175

Armario compacto AX

Estado: 21/05/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Armario compacto AX Estándares BMW AG

Válido en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armario base como distribuidor de 24 o 400 V, dimensiones 800 x 900 x 400 mm, más zócalo de 200 mm, para el departamento tecnológico de carrocerías (TKB).

Características

Referencia	AX 7993.175
Descripción producto	Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armario base como distribuidor de 24 o 400 V, dimensiones 800 x 900 x 400 mm, más zócalo de 200 mm, para el departamento tecnológico de carrocerías (TKB).
Material	Chapa de acero
Color	Caja: RAL 7035 Zócalo: RAL 9005

Características

Unidad de envase	<p>Techo posterior con cuatro taladros de fijación para sistema de brazo soporte, cubiertos con tapones estancos, interior con placa de refuerzo y cuatro tuercas remachables bajo el esquema de taladros de la chapa de techo</p> <p>Puerta con empuñadura Confort 2435.100 montada, incl. bombín de cierre 2466.000</p> <p>Suelo con escotadura para entrada de cables, cubierta con una chapa para entrada de cables partida con escobilla</p> <p>Zócalo de 200 mm de altura 2820.082, compuesto por cuatro cantoneras, dos pantallas de 100 de altura montadas una encima de la otra en la parte delantera y una pantalla de 200 mm de altura en la parte trasera</p> <p>una pantalla de zócalo 2820.420 de 200 mm de altura montada a derecha e izquierda respectivamente</p> <p>La puerta se encuentra conectada al punto inferior de la caja mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316</p> <p>El refuerzo del techo se encuentra conectado al punto superior de puesta a tierra de la caja mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316</p> <p>una trenza plana de puesta a tierra 2412.316 montada en el punto de puesta a tierra, a conectar por parte del usuario al marco de montaje Lütze, que se encuentra sin montar</p> <p>sin placa de montaje</p> <p>Sistema de luminaria LED 2500.220 (adjunto sin montar)</p> <p>Cable de conexión para la alimentación del sistema de luminaria LED 2500.410 (adjunto sin montar)</p> <p>Interruptor de puerta 2500.460 (adjunto sin montar)</p> <p>Ángulo de montaje 4597.000 para montaje del interruptor de puerta (adjunto sin montar)</p>
Aplicación	Distribuidor 24 V
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 900 mm Profundidad: 400 mm
Altura incl. zócalo	1,100 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	50
Peso bruto	52.8
Código arancelario	94032080

Características

EAN

4028177960114