


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210

# Adaptador de conexión

Estado: 28/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Adaptador de conexión RiLine Compact

Para la conexión de conductores cilíndricos.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia   | SV 9635.210   |
| Funcionamiento   | Para alimentar la placa   |
| Material   | Poliamida<br>Protección frente al fuego según UL 94   |
| Color  | RAL 7035  |
| Observación  | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL                         |
| Observación referente a la referencia                                      | Posibilidad de utilizar como alimentación central o conector horizontal de dos placas ensambladas |
| Intensidad máx.  | 125 A   |
| Tensión de servicio  | 600 V (c.c.), 3~<br>690 V (c.a.), 3~  |
| N° de polos  | 3 polos   |
| Salida de cables   | arriba/abajo  |
| Valores eléctricos UL  | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.480 V c.a.   |
| Tipo de conexión (eléctrica)   | Borne   |
| Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal    | 6 - 50 mm <sup>2</sup>  |
| Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales | 6 - 50 mm <sup>2</sup>  |
| Conexión de conductores cilíndricos, multifilares                          | 6 - 50 mm <sup>2</sup>  |
| Conexión de conductores cilíndricos, unifilares                            | 6 - 50 mm <sup>2</sup>  |

# Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Conexión para conductor cilíndrico | AWG 1 - 10   |
| Dimensiones                        | Anchura: 45 mm<br>Altura: 160 mm<br>Profundidad: 92,5 mm |
| Unidad de embalaje                 | 4 pza(s).  |
| Peso neto                          | 1.12 kg  |
| Peso bruto                         | 1.183 kg   |
| Contenido de cobre (kg / pza.)     | 0.04   |
| Código arancelario                 | 85369010   |
| ETIM 9                             | EC001531   |
| ECLASS 8.0                         | 27370304   |
| Descripción producto               | SV Adaptador de conexión 125 A, 690 V                    |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |