


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.710**

**Chasis de sistema 14 x 39 mm**

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.710 - Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.



## Características

Referencia	VX 8619.710
Descripción producto	Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Distance between fixing points	375 mm
Adecuado para ancho de puerta	500 mm
Opciones de montaje VX	En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 400 mm y en altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AX En ancho de armario 1000 mm en la puerta con cierre
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En armarios de 500 mm de altura En armarios de 400 mm de ancho

# Características

Opciones de montaje AX de poliéster	En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas	En armarios de 573 mm de profundidad
Opciones de montaje CX	En pieza superior y central en profundidad en combinación con el carril para montaje interior CX En la parte inferior del pupitre en armarios de 500 mm de profundidad En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje TP	En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en ancho de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
Observación para el montaje	Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
Observación	Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX SE TP AX AX de plástico Caja mural AX, 3 piezas Pupitre compacto CX Sistema de pupitres CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.8 kg
Peso bruto	0.92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,17
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descripción producto	Chasis de sistema VX 14 x 39 mm para ancho de puerta: 500 mm

# Aprobaciones

---

Explicaciones

PCF-declaration