


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.100**

**Klimatyzatory do zabudowy  
naściennej**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym

Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.



## Cechy

Nr kat.	SK 3303.100
Materiał	Blacha stalowa
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 500 W Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 610 W Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 280 W Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 350 W
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 2,6 A Przy 60 Hz: 2,6 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 5,1 A Przy 60 Hz: 6,4 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 345 m <sup>3</sup> /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 310 m <sup>3</sup> /h

# Cechy

Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 280 mm Wysokość: 550 mm Głębokość: 210 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0,17 kg
Regulacja temperatury	Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy	20 °C...55 °C
Zakres ustawień	30 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 36 W Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 380 W Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 420 W Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 390 W
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	17 kg
Masa brutto	17,7 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator RTT do zabudowy naściennej 500 W, 230 V, sterownik podstawowy

# Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)  
UR + C-UR (recognized)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK