

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4596.000

Podstawa montażowa

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4596.000 - Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli



Cechy

Nr kat.	TS 4596.000
Opis produktu	Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne	Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	490 mm
Pasuje do drzwi o szerokości	600 mm
Możliwości zabudowy VX	In door width 600 mm
Możliwości zabudowy VX SE	In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Możliwości zabudowy AX	W drzwiach o szerokości 500 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach z zamkiem In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX

Cechy

Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej	W obudowie o szerokości 500 mm W obudowie o wysokości 600 mm
Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego	In door width 600 mm
Możliwości zabudowy 3-częściowych AX	W obudowie o głębokości 673 mm lub w szerokości części ściiennej
Możliwości zabudowy PC	In door width 600 mm
Możliwości zabudowy IW	In door width 600 mm
Możliwości zabudowy TS	In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna	W cokole o głębokości 600 mm, w połączeniu ze śrubami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M6 i nakrętkami M6
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS VX SE PC IW AX AX tworzywo sztuczne Obudowa naścienna AX, 3-częściowa szerokości/głębokości: 500 mm
Pasujący do	System cokołów VX, stal nierdzewna
Opak.	20 szt.
Waga netto	4,06 kg
Masa brutto	5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Cechy

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, do drzwi o szerokości 600 mm, dł.: 490 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

PCF-declaration