

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.027**

**Zestaw do wyrównania potencjałów**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.027 - Zestaw do wyrównania potencjałów do VX IT

Centralny punkt uziemiający z przewodem uziemiającym o długości 0,3 m na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).

## Cechy

Nr kat.	DK 5302.027
Opis produktu	Centralny punkt uziemiający na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).
Zastosowania	Do wykonania pełnego, centralnego wyrównania potencjałów między wszystkimi zainstalowanymi komponentami, względnie do zapewnienia istniejącego uziemienia funkcjonalnego według PN-EN 50 310
Sposób działania	Kontakt wszystkich części płaskich z ramą obudowy jako centralnym punktem uziemienia w połączeniu ze stykiem wszystkich komponentów zabudowy z tym samym potencjałem, poprzez przymocowanie ze stykiem lub za pomocą osobnej taśmy uziemiającej
Zakres dostawy	7 taśm uziemienia (4 mm <sup>2</sup> ), UL Style 1015 AWG 12, do drzwi i opcjonalnych ścian bocznych Centralny punkt uziemiający Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Jeżeli została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o aplikację końcową przez elektryka i nie stwierdzono zwiększonego potencjału ryzyka, to nie są wymagane żadne dodatkowe środki do realizacji uziemienia ochronnego
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,26 kg
Masa brutto	0,265 kg
Numer taryfy celnej	85444290

# Cechy

---

ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Opis produktu	Zestaw wyrównania potencjałów dla VX IT, do wykonania pełnego, centralnego, wyrównania potencjałów między wszystkimi zainstalowanymi komponentami, względnie do zapewnienia istniejącego, uziemienia funkcjonalnego według PN-EN 50 310