

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.150 System szaf PC

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.150 - System szaf PC

Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | PC 5366.150  |
| Wersja         | górne drzwi przeszkłone, składana półka na klawiaturę i półka urządzeniowa   |
| Opis produktu  | Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem. |
| Materiał       | Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa<br>Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne<br>Zaślepki drzwiowe: aluminium<br>Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne   |
| Powierzchnia   | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny  |
| General colour | RAL 7035   |
| Kolor          | Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035<br>Uchwyt: RAL 7015<br>Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015   |

# Cechy

|   |  |
|---|--|
| Zakres dostawy                                  | Obudowa, drzwi, drzwi tylne<br>Blachy podłogowe<br>Drzwi przeszklone, u góry<br>Składana półka na klawiaturę<br>Półka urządzeniowa       |
| Wymiary   | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 1.600 mm<br>Głębokość: 636 mm   |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529                  | IP 55  |
| Klasa ochrony NEMA                              | NEMA 12  |
| Type rating według UL 50E                       | Typ 1<br>Typ 12  |
| Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.) | 497 x 50 x 250 mm<br>497 x 60 x 200 mm   |
| Materiały podstawowe                            | Blacha stalowa   |
| Opak.   | 1 szt.   |
| Waga netto                                      | 85,5 kg  |
| Masa brutto                                     | 88 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                         | 373,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Uwaga dotycząca klasy PCF                       | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie                 |
| Numer taryfy celnej                             | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002502   |
| ECLASS 8.0                                      | 27180501   |
| Opis produktu                                   | PC Szafa systemowa PC, SxWxG: 600x1600x636 mm, blacha stalowa, górne drzwi przeszklone, Składana półka na klawiaturę, Półka urządzeniowa |

# Aprobaty

# Aprobaty

---

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)                              |
| Certyfikaty | Powierzchnia                                    |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |

---