

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.220 Szafa kablowa

Stan: 20.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.220 - Szafa kablowa do TS IT

Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach LCP.

Cechy

Nr kat.	TS 3313.220
Opis produktu	Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach Liquid Cooling Package (LCP).
Korzyści	Optymalne uchwycenie nadmiaru kabli i strukturalne zarządzanie okablowaniem
Zastosowania	Jako scafa kablowa między całkowicie wyposażonymi szafami sieciowymi i serwerowymi Jako pusta szafa do wyrównania symetrii w separacjach zimnej strefy przy nierównej liczbie LCP w dwóch rzędach szaf Jako „rezerwa miejsca” do łatwej rozbudowy instalacji LCP
Materiał	Blacha stalowa Aluminium
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Obudowa: RAL 7035 Przód: RAL 9005
Zakres dostawy	Stelaż szafy z drzwiami przednimi i tylnymi Drzwi aluminiowe z przodu, zamknięte, z osłoną ozdobną, zawiasy 180° Tylne drzwi z blachy stalowej, zamknięte, zawiasy 180° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E 2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi Po 3 szyny systemowe chassis TS zamontowane z lewej i z prawej strony Uszczelka szeregową

Cechy

Wymiary	Szerokość: 300 mm Wysokość: 2.200 mm Głębokość: 1.000 mm
Wskazówka	Do ustawienia na początku lub na końcu szeregu szaf potrzebna jest jedna ściana boczna
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
EAN	4028177708037
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003