

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5840.500

Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Stan: 08.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5840.500 - Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Zabudowa w pełni kompatybilna z TS 8, a przez to pełna integracja z rodziną produktów TS 8. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.



Cechy

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat. | SE 5840.500 |
| Materiał | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Blachy podłogowe Ściana tylna odkręcana Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm Ściana tylna, jednoczęściowa |

Cechy

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary | Szerokość: 1.000 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 400 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 899 mm x 1.696 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Kod IK | IK10 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 144,2 kg |
| Masa brutto | 146 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1000x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, podwójne drzwi z przodu |

Aprobaty

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |