

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5855.600

# Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5855.600 - Systemowa szafa pojedyncza VX SE Stal nierdzewna

Pojedyncza szafa ze stali nierdzewnej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Szerokości szaf od 600 do 1200 mm. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych.



## Cechy

Nr kat.	SE 5855.600
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Obudowa, drzwi i ściana tylna: szlif prosty, ziarno 400 Płyty podłogi: bez powłoki Płyta montażowa: ocynkowana

# Cechy

Zakres dostawy	Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Ściana tylna odkręcana Płyta montażowa Blachy podłogowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Wymiary	Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	1.099 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12
Kod IK	IK10
Ilość drzwi	2
Wskazówka	Z uwagi na twardość materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400.
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.	1 szt.
Waga netto	186 kg
Masa brutto	196 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261

## Cechy

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1200x2000x500 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Certyfikaty	Powierzchnia Klasa ochrony
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration