

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6703.000

## Część dolna pulpitu CX

Stan: 11.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6703.000 - Część dolna pulpitu CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | CX 6703.000  |
| Wersja         | Część dolna  |
| Materiał       | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm<br>Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie<br>Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm                         |
| Powierzchnia   | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Płyta montażowa: ocynkowana   |
| Kolor          | RAL 7035   |
| Zakres dostawy | Obudowa, u góry otwarta<br>Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia<br>Płyta montażowa<br>Blachy podłogowe<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Wymiary        | Szerokość: 1.600 mm<br>Wysokość: 675 mm<br>Głębokość: 400 mm   |

# Cechy

|   |  |
|---|--|
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 1.520 mm x 625 mm  |
| Ilość drzwi                             | 2  |
| Kąt otwarcia drzwi                      | 130°   |
| Kod IK                                  | IK10   |
| Wskazówka                               | Do zamknięcia dolnej części pulpitu potrzebna jest płyta zamykająca<br>Do zabudowy 2-częściowej potrzebna jest środkowa część pulpitu i płyta zamykająca do środkowej części pulpitu<br>Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i górna część pulpitu |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529          | IP 55  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Materiały podstawowe                    | Blacha stalowa   |
| Liczba zamknięć                         | 1  |
| Wersja z zamknięciem                    | 3-punktowy system zamknięcia   |
| Wkładka zamka                           | Wkładka dwupiórkowa 3 mm   |
| Zamknięcie                              | Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia<br>Liczba zamknięć: 1<br>Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm  |
| Opak.                                   | 1 szt.   |
| Waga netto                              | 75 kg  |
| Masa brutto                             | 76,5 kg  |
| Numer taryfy celnej                     | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000784   |
| ETIM 8                                  | EC000784   |
| ECLASS 8.0                              | 27180504   |
| Opis produktu                           | System pulpitu CX, dolna część pulpitu, SxWxG: 1600x675x400 mm, blacha stalowa   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności