

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4172.000

Szyny montażowe 23 x 23 mm

Stan: 26.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4172.000 - Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Do montażu na poziomych i pionowych profilach szafowych za pomocą dodatkowych elementów mocujących.



Cechy

| | |
|--------------------|--|
| Nr kat. | SZ 4172.000 |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Powierzchnia | Ocynkowana |
| Długość | 695 mm |
| Możliwości montażu | <p>W VX na pionowym i pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących TS</p> <p>W VX SE na pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX</p> <p>W VX SE na poziomym profilu / w dachu za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX w głębokości</p> <p>Na pionowym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kombinowane elementy mocujące TS, szynę adaptera do kompatybilności PS w połączeniu z kątownikiem mocującym, elementami mocującymi i elementami mocującymi kombi PS.</p> <p>Na poziomym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kątownik mocujący, elementy mocujące i elementy mocujące kombi PS</p> |
| Pasujący do | <p>Typ obudowy: VX TS VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 800 mm</p> |

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Opak. | 12 szt. |
| Waga netto | 5,088 kg |
| Masa brutto | 5,45 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,03 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis produktu | SZ Szyna montażowa 23 x 23 mm, do TS, SE, do SxWxG: 800 mm, dł.: 695 mm |

Aprobaty

| | |
|-------------|-----------------|
| Wyjaśnienia | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|