

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000

## Podstawa montażowa

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli



## Cechy

Nr kat.	TS 4309.000
Opis produktu	Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne	Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	390 mm
Pasuje do drzwi o szerokości	500 mm
Możliwości zabudowy VX	In door width 500 mm
Możliwości zabudowy VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Możliwości zabudowy AX	W drzwiach o szerokości 500 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach z zamkiem In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX

# Cechy

Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej	W obudowie o szerokości 400 mm W obudowie o wysokości/szerokości 500 mm
Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego	In door width 500 mm
Możliwości zabudowy 3-częściowych AX	W obudowie o głębokości 573 mm
Możliwości zabudowy TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Możliwości zabudowy TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna	W cokole o głębokości 500 mm, w połączeniu ze śrubami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M6 i nakrętkami M6
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS VX SE TP AX AX tworzywo sztuczne Obudowa naścienna AX, 3-częściowa szerokości/głębokości: 400 mm
Pasujący do	System cokołów VX, stal nierdzewna
Opak.	20 szt.
Waga netto	3,78 kg
Masa brutto	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Cechy

---

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, AX dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szerokości: 500 mm, dł.: 390 mm

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

PCF-declaration