

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.030 FlatBox

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.030 - FlatBox

Obudowa w opakowaniu Flat-Pack. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowa naścienna lub stojąca.



Cechy

Nr kat.	DK 7507.030
Wersja	z ramą montażową 19"
Opis produktu	Elastyczna możliwość zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.
Korzyści	Montaż bez narzędzi Rozbudowa systemu na otwartym korpusie 19"
Materiał	Blacha stalowa Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Obudowa w opakowaniu Flat-Pack 1 element naścienny 2 wsporniki podstawowe 2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi 2 ściany boczne, zamykane 1 drzwi przeszkłone, zamykane, wkładka bębnekowa 3524 E, zawiasy dowolnie wybierane Elementy łączące do szybkiego montażu bez narzędzi Zestaw uziemiający do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy Rama montażowa 19"
Jednostki wysokości	15 U
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 758 mm Głębokość: 400 mm
Wysokość montażowa dla komponentów	15 U
Obciążalność	max. 750 N
Wskazówka	Maks. głębokość montażowa: głębokość - 58 mm do tylnej ściany Maks. odległość płaszczyzn przy dwóch płaszczyznach 19": głębokość - 104 mm Kąt otwarcia drzwi wynosi maks. 210°
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	28,5 kg
Masa brutto	29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	114,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500

Cechy

ECLASS 8.0

27180208

Opis produktu

DK FlatBox, Obudowa naścienna lub stojąca w opakowaniu Flat-Pack, z ramą montażową 482,6 mm (19"), 15 U, SxWxG: 600x758x400 mm, 15 U

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent