

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Podstawa montażowa

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli



Cechy

Nr kat.	TS 4695.000
Opis produktu	Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne	Otworowanie \varnothing 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	440 mm
Możliwości zabudowy VX	In enclosure depth 500 mm
Możliwości zabudowy VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Możliwości zabudowy AX	In door width 500 mm, with cam lock W drzwiach o szerokości 500 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach uchylnych
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej	W drzwiach zawiasowych o szerokości 500 mm, w połączeniu z listwą otworową drzwiową
Możliwości zabudowy TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

Cechy

Możliwości zabudowy AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Możliwości zabudowy TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS VX SE TP AX AE szerokości/głębokości: 500 mm
Opak.	20 szt.
Waga netto	4,4 kg
Masa brutto	4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	TS Poprzeczka montażowa, do VX, TS, VX SE, TP, dla zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	PCF-declaration
-------------	-----------------