

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7828.100

## Szyny profilowe C

Stan: 10.12.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.100 - Szyny profilowe C do TS, VX SE

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

## Cechy

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.             | DK 7828.100                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis produktu       | Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8. |
| Materiał            | Blacha stalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Powierzchnia        | Ocynkowana                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakres dostawy      | Wraz z zestawem montażowym                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość             | 898 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pasujący do         | Typ obudowy: TS<br>SE<br>Szerokość: = 1.000 mm<br>Głębokość: = 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Opak.               | 4 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga netto          | 2.936                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa brutto         | 3.137                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer taryfy celnej | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                 | 4028177235144                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9              | EC000386                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0          | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                      |