


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.390

Szafa sieciowa TE 8000

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.390 - Szafa sieciowa TE 8000

Szafa IT TE 8000 z drzwiami przeszklonymi, przygotowana do indywidualnej zabudowy wnętrza.

Cechy

| | |
|----------------|---|
| Nr kat. | TE 7888.390 |
| Wersja | ze ścianami bocznymi |
| Korzyści | Brak stelaża ramy Optymalna dostępność Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania Możliwość przełożenia strony zawiasów |
| Materiał | Blacha stalowa Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm |
| Powierzchnia | Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo Części płaskie: lakierowane proszkowo |
| General colour | RAL 7035 |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Samonośna rama montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości Drzwi przeszklone przednie, łącznie z zawiasami 130°, uchwyt ozdoby i zamek bębnekowy 3524 E Drzwi blaszane tylne, łącznie z zawiasem 130°, zamek bębnekowy 3524 E Rama podłogowa otwarta z maksymalnym wykrojem (do alternatywnego wyposażenia w blachy modułowe) Płyta dachowa, z ukrytym wycięciem do wprowadzania kabli i dla opcjonalnego wentylatora 4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone) 4 sworznie dystansujące, 20 mm, do podnoszenia płyty dachowej (w zestawie) Ściany boczne, zamykane, łącznie z zamkiem bębnekowym 3524 E |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 600 mm Głębokość: 600 mm |

Cechy

| | |
|--|---|
| Jednostki wysokości | 11 U |
| Jednostki wysokości | 11 U |
| Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu | 30 mm / 30 mm / |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym) | 495 mm |
| Obciążalność | 4000 N |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 20 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 35 kg |
| Masa brutto | 36,06 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis produktu | TE Szafa sieciowa TE 8000, SxWxG: 600x600x600 mm, 11 U, Drzwi przeszklone przednie z uchwytem ozdobnym, drzwi z blachy stalowej z tyłu, zawiasy 130°, |

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności