

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8205.500

## Systemy szeregowe TS 8

Stan: 02.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8205.500 - Systemy szeregowe TS 8

System szeregowy TS 8 z blachy stalowej dzięki symetrycznemu profilowi na szerokości i głębokości oferuje znacznie większą przestrzeń oraz łatwość zabudowy. Umożliwia to także szeregowanie we wszystkich kierunkach. Oprócz tego zintegrowane, automatyczne wyrównanie potencjałów wszystkich płaskich części i potrójna obróbka powierzchni zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.



## Cechy

|              |   |
|--------------|---|
| Nr kat.      | TS 8205.500   |
| Materiał     | Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Dach: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm<br>Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo<br>Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana                              |
| Kolor        | RAL 7035  |

# Cechy

|   |   |
|---|---|
| Zakres dostawy                          | Stelaż szafy<br>Drzwi<br>W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę<br>Blacha dachowa<br>Ściana tylna<br>4 uchwyty transportowe<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm<br>Blachy podłogowe<br>Płyta montażowa<br>2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm |
| Wymiary                                 | Szerokość: 1.200 mm<br>Wysokość: 2.000 mm<br>Głębokość: 500 mm  |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 1.099 mm x 1.896 mm   |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529           | IP 55   |
| Klasa ochrony NEMA                      | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating według UL 50E               | Typ 1<br>Typ 12   |
| Kod IK                                  | IK09  |
| Ilość drzwi                             | 2   |
| Materiały podstawowe                    | Blacha stalowa  |
| Opak.                                   | 1 szt.  |
| Waga netto                              | 181,07 kg   |
| Masa brutto                             | 190,6 kg  |
| Numer taryfy celnej                     | 94032080  |
| ETIM 9                                  | EC000261  |
| ECLASS 8.0                              | 27180101  |
| Opis produktu                           | TS System szaf szeregowych, SxWxG: 1200x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certyfikaty

Powierzchnia

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent  
Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK