

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

Poprzeczka

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Poprzeczka do szyn profilowych 19" VX IT

Do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości stalowych szyn profilowych dynamic, na dole w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.

Cechy

Nr kat.	VX IT 5302.168
Wersja	do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych
Opis produktu	Do mocowania na zmiennej szerokości stalowej szyny profilowej standardowej w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.
Korzyści	<p>Możliwość montażu symetrycznego lub asymetrycznego</p> <p>Większa przestrzeń do prowadzenia kabli lub integracji Liquid Cooling Unit (LCU) w przypadku jednostronnej, asymetrycznej (bocznej) instalacji</p> <p>Optymalne do integracji stalowych szyn profilowych do alternatywnej zabudowy z komponentami 21", 23", lub 24"</p> <p>W celu zwiększenia efektywności energetycznej zintegrowanej klimatyzacji szaf, można zaślepić przestrzeń otaczającą 19" płaszczyzn przewodnicami powietrza i w ten sposób precyzyjnie wykorzystać chłodzący strumień powietrza jednocześnie redukując strumienie powietrza wylotowego</p>
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność	Maksymalna obciążalność płaszczyzny montażowej na tej poprzeczce wynosi 7 500 N na jedną płaszczyznę lub 15 000 N na szafę

Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do ramy szafy. Zastosowanie tylko na spodzie szyn profilowych. Na górze dodawane są dodatkowe poprzeczki 5302167 do szyny profilowej VX IT standard. Do przykręcenia szyn profilowych do poprzeczek niezbędne są dodatkowe kątowniki montażowe 5302169 do szyn profilowych VX IT 19"
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	6,1 kg
Masa brutto	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	VX IT Poprzeczka do szyn 19" dynamicznych, do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości calowych szyn profilowych dynamic, na dole w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.