


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5824.600

Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5824.600 - Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Możliwość rozbudowy z wykorzystaniem akcesoriów systemu VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowo.



Cechy

| | |
|--------------|---|
| Nr kat. | SE 5824.600 |
| Materiał | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm |
| Powierzchnia | Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana |
| Kolor | RAL 7035 |

Cechy

| | |
|---|--|
| Zakres dostawy | Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Blachy podłogowe Ściana tylna odkręcana Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe 18 x 39 mm Ściana tylna, jednoczęściowa |
| Wymiary | Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 300 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating według UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12 |
| Kod IK | IK10 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Zamknięcie | Liczba zamknięć: 2 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 152 kg |
| Masa brutto | 168,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 643,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1200x1800x300 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu |

Aprobaty

| | |
|-------------|--|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Certyfikaty | Powierzchnia Klasa ochrony |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration |