

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.680

Systemowa szafa pojedyncza VX SE

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.680 - Systemowa szafa pojedyncza VX SE IP 66/ NEMA 4

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych. Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66/NEMA 4.



Cechy

Nr kat.	SE 5834.680
Materiał	Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Podłoga: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa: ocynkowana Podłoga: gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Obudowa u góry i z boku zamknięta Drzwi Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Płyta montażowa Podłoga, płyta(-y) kołnierkowa(-e) Ściana tylna odkręcana Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	699 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Klasa ochrony NEMA	NEMA 4
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 12
Kod IK	IK10
Ilość drzwi	1
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	148 kg
Masa brutto	152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	434,36 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261

Cechy

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Opis produktu	VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, IP66 / NEMA 4, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
---------------	---

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------

Certyfikaty	Powierzchnia Klasa ochrony
-------------	-------------------------------

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration
-------------	--