


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.022

Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 200 mm

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.022 - Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 200 mm do VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.

Cechy

Nr kat.	VX 8640.022
Opis produktu	Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
Materiał	Element narożny cokołu: blacha stalowa Osłony cokołu: blacha stalowa Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	4 elementy narożne, wysokość 200 mm 4 osłony narożnikowe 1 pokrywa szeregowania 1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
Wymiary	Wysokość: 200 mm
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Masa/opak.	7,84 kg

Cechy

Opak.	2 szt.
Waga netto	6,64 kg
Masa brutto	7,8 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 600 mm, blacha stalowa

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA
----------	------------------