


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.210 Profil nośny CP 180

Stan: 28.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.210 - Profil nośny CP 180 otwarty

Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | CP 6218.210 |
| Opis produktu | Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności, duże kanały prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie. |
| Materiał | Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany Osłona: tworzywo sztuczne |
| Kolor | Profil nośny: RAL 7035 Osłona: RAL 7024 |
| Zakres dostawy | Profil nośny Pokrywa zatrzaskowa |
| Długość | 2000 mm |
| Wymiary | Szerokość: 90 mm Wysokość: 160 mm Długość: 2.000 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 21,442 kg |
| Masa brutto | 22,571 kg |
| Numer taryfy celnej | 76042100 |

Cechy

| | |
|---------------|--|
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Opis produktu | CP Profil nośny CP 180 otwarty, dł.: 2000 mm |

Aprobaty

| | |
|-------------|----------------------|
| Wyjaśnienia | Deklaracja producent |
|-------------|----------------------|
