


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

Jednostki montażowe CMC III

Stan: 28.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - Jednostki montażowe CMC III

Do mocowania komponentów CMC III.



Cechy

Nr kat.	DK 7030.088
Wersja	Do mocowania PU, PU Compact, modułów sterujących, CMC III CAN-Bus Unit i zasilaczy dla CMC III.
Opis produktu	Jednostka montażowa w zależności od wersji może pomieścić od 1 lub 3 Processing Units, moduły czujnikowe itp. Wersja 482,6 mm (płaszczyzna 19") może 3 pomieścić 3 jednostki. Wersja dla ramy szafy może 1 jednostkę.
Korzyści	Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
Zastosowania	Mocowanie komponentów CMC III.
Sposób działania	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact CMC III control unit Zasilacz CMC III CMC III moduł GSM LTE CMC III Door Control Module
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Zestaw montażowy, 1 U 2 zaślepki Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Ilość miejsc montażowych	3
Możliwości montażu	Poziom 482,6 mm (19")
Wskazówka	Do montażu CMC III Unit w szafach sieciowych i serwerowych Do umieszczenia maksymalnie trzech modułów CMC III w 19" zabudowie
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Głębokość: 141 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,423 kg
Masa brutto	0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis produktu	DK CMC III uchwyt montażowy, do mocowania w płaszczyźnie 482,6 mm (19"), do mocowania maks. 3 komponentów CMC III, Przednie mocowanie jednostki i automatyczne zamknięcie, SxWxG: 482,6 (19")x44,25 (1 U)x 141 mm