

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

Uchwyt Komfort Online CMC III do VX

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - Uchwyt Komfort Online CMC III do VX z funkcją Master-Key do VX, VX IT

Uchwyt Komfort Online z funkcją Master-Key



Cechy

Nr kat.	IT 7030.611
Opis produktu	Do zamykania drzwi, monitorowanie klamki i wskaźnik statusu. Możliwość otwierania bezpośrednio napięciem 24 V DC lub połączenia przez CMC III Access Control z systemem CMC III lub z interfejsem IoT.
Korzyści	Zdalne sterowanie i liczne funkcje automatycznej kontroli dostępu poprzez połączenie z CMC III lub z interfejsem IoT, np. otwarcie przez opcjonalny kod cyfrowy w czytniku lub czytnik transponderów Optyczny wskaźnik LED statusu uchwytu lub nadrzędnego systemu CMC III w szafie Indywidualne sterowanie i wybór koloru konfigurowalne poprzez interfejs CMC III lub IoT Przygotowany do zastosowania półcylindra profilowanego 40 mm według DIN 18 252
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	Uchwyt Komfort do wkładki półcylicydrycznej Kabel przyłączeniowy RJ12, 2,9 m Adapter uchwytu do drzwi przeszklonych aluminiowych do VX IT i drzwi wentylowanych aluminiowych/z blachy stalowej do VX IT (zawiasy prawe/lewe) Wraz z zestawem montażowym
przy DC	0,06 A
Liczba elementów PU compact (maks.)	2
Liczba elementów PU (maks.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
Wymiary	Szerokość: 41 mm Wysokość: 386 mm Głębokość: 42 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX VX IT
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,02 kg
Masa brutto	1,039 kg
Numer taryfy celnej	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis produktu	Uchwyt Komfort do VX IT z kodem cyfrowym, RAL 9005

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności