


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.110

Kompletny system CAT 6

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.110 - Kompletny system CAT 6 Network Cable Organizer

Kompletny system Network Cable Organizer rewolucjonizuje okablowani strukturalne we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm. Nadwyżki kabli - niezależnie od tego, czy CAT 6 czy LWL - są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy.



Cechy

Nr kat.	DK 7044.110
Opis produktu	Nowoczesna infrastruktura sieciowa wymaga najwyższej wydajności i maksymalnej możliwej elastyczności okablowania. Odpowiednim komponentem jest tutaj Network Cable Organizer (NCO). Solidna rama montażowa 1 U jest wyposażona w 24 kasety kablowe i rewolucjonizuje klasyczne okablowanie strukturalne dzięki ośmiokrotnie szybszemu montażowi.
Korzyści	Mniej chaosu w okablowaniu – brak przeszkód w cyrkulacji powietrza w obszarze przełączników sieciowych Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy Każdy kabel jest w 100% przetestowany i jest dostarczany wraz z odpowiednimi protokołem pomiarów Dostęp z przodu – idealne do doposażenia istniejących szaf o głębokości od 800mm i więcej
Dane techniczne	Kabel CAT 6 STP 2 x wtyczka RJ 45 na kabel ekranowana wtyczka RJ 45 z połączanymi stykami Długość montażowa kabla na kasetę: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% miedzi, 250 MHz

Cechy

Zastosowania	Zastosowanie we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm
Sposób działania	Mocowanie do przedniej i tylnej płaszczyzny 19"
Materiał	Rama montażowa: Blacha stalowa Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
Kolor	Rama montażowa: RAL 9005 Kabla: czarny
Zakres dostawy	Kompletny system CAT 6 24 kasety CAT 6 Zestaw montażowy Wraz z zestawem montażowym
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Wymiary	Szerokość: 450 mm Wysokość: 44 mm Głębokość: 600 mm
Zakres temperatury pracy	10 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	95 %
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)	10 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	11,5 kg
Masa brutto	12 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Opis produktu	DK Network Cable Organizer (NCO), CAT 6, Kompletny system do bezpiecznego łączenia, Kasety wstępnie zmontowane: 24, Kod kolorów kabli CAT 6: czarny, Typ kabla STP, 2 x wtyczka RJ 45 na kabel