

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

Adaptory urządzeniowe RiLineX CB

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.525 - Adaptery urządzeniowe RiLineX CB

Adapter urządzeniowy CB RiLineX (3-bieg., maks. 400 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Szerokość adaptera wynosi 145 mm. Dzięki koncepcji „Easy-Fix” montaż adaptera i wyłącznika można przeprowadzić niezależnie od siebie. Koncepcja ta jest dostępna dla wszystkich popularnych producentów. Adapter posiada montaż zatrzaskowy bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją grubości szyny w zakresie od 5 do 10 mm. Wyjście przewodu można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez prostą przebudowę odgałęzienia na dole lub na górze.



Cechy

Nr kat.	RX 9360.525
Wersja	Easy Fix
Korzyści	Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005 RAL 35745
Zakres dostawy	W tym 3 osłony zacisków
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 2XB

Cechy

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8 kV
Napięcie znamionowe	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Znamionowe napięcie izolacji U _i	1000 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Liczba biegunów	3-bieg.
Odprowadzenie przewodów	góra/dół
Przekrój	29 mm ² 6 mm ²
Pasuje do producenta (typu)	Znajdź odpowiedni adapter do urządzenia, korzystając z naszego narzędzia doboru w sekcji do pobierania.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	RiLineX RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych	50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Zakres temperatury pracy	-25 °C...55 °C
Temperatura składowania	-25 °C...75 °C
Wymiary	Szerokość: 145 mm Wysokość: 325,8 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4 kg
Masa brutto	4,298 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,01

Cechy

Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001531
Opis produktu	RX Adapter urządzeniowy CB 400 A, 3-bieg., wersja: Easy Fix, szer.: 140 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration
