


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7480.300**

**Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")**

Stan: 13.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")

## wysuwane

Przystosowana do instalacji komponentów zarówno prądu stałego, jak i zmiennego, wysuwany przód instalacji zapewnia optymalny dostęp do okablowania z góry i od spodu.

## Cechy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nr kat.                        | DK 7480.300   |
| Opis produktu                  | Euroszyna do mocowania zatraskowego „Snap-in” aparatów instalacyjnych według DIN 43 880 o rozmiarach 1 – 3 (np. gniazd zasilania, zabezpieczeń sieciowych, itp.) lub całych zespołów instalacyjnych. Mocowanie kabla z tyłu. Dwie szyny rozdziału prądu z zaciskami przyłączeniowymi na izolowanej podstawie. Osłona z tworzywa sztucznego z osłoną wolnego pola. Maksymalna możliwość zamocowania = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Wysokość obudowy: 3 U. Głębokość obudowy: 223 mm. Maksymalny wymiar wysunięcia: 220 mm. Zaciski przyłączeniowe: 4 zaciski 35 mm <sup>2</sup> , 18 zacisków 16 mm <sup>2</sup> (na szynę). |
| Kolor                          | RAL 7035  |
| Zakres dostawy                 | Skrzynka zasilania z zaślepkami z tworzywa sztucznego.<br>Zacisk przyłączeniowy<br>18 zacisków przyłączeniowych, 16 mm <sup>2</sup><br>4 bornes de conexão de 35 mm <sup>2</sup><br>Odciąg kabla<br>Listwy opisowe<br>Listwa szczotkowa   |
| Maks. jednostki podziału 18 mm | 22  |
| Wymiary                        | Szerokość: 482,6 mm<br>Głębokość: 220 mm  |
| Jednostki wysokości            | 3 U   |
| Opak.                          | 1 szt.  |
| Waga netto                     | 6,1 kg  |
| Masa brutto                    | 6,14 kg   |

# Cechy

|                     |  |
|---------------------|--|
| Numer taryfy celnej | 94032080   |
| ETIM 9              | EC002006   |
| ECLASS 8.0          | 27189268   |
| Opis produktu       | DK Skrzynka zasilania, do montażu urządzeń, maks. możliwość zamocowania 22 TE, wysuwana, SxG: 482,6 mm (19")x220 mm, 3 U |