

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.831

## Szafa sieciowa TX CableNet

Stan: 08.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.831 - Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami wentylowanymi

Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.



## Cechy

Nr kat.	TX 7888.831
Wersja	2 generacja wentylowane ze ścianami bocznymi
Korzyści	Nowa koncepcja płyty dachowej: optymalne wykorzystanie całej przestrzeni przy okablowywaniu szaf, a także opcjonalna integracja z modułem wentylatorowym Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy Ściany boczne przykręcane do szybkiego dostępu Szyny profilowe 19" z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał	Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Kolor	RAL 7035

# Cechy

Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu Stelaż szafy z szynami profilowymi 19" z przodu i z tyłu Ściany boczne Płyta dachowa przykręcana, z zakrytym obustronnym wprowadzeniem kabla na całej głębokości szafy oraz środkowym zakrytym wycięciem ułatwiającym integrację modułu wentylatorowego.
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości	42 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	645 mm
Wersja	ze ścianami bocznymi
Design doors	wentylowane
Wersja drzwi tylnych	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane
Wersja drzwi przednich	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
Obciążalność	5000 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	117,5 kg
Masa brutto	118,5 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	Szafa sieciowa TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, wentylowane, RAL 7035

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK