


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175

Obudowa sterownicza Kompakt AX

Stan: 21.05.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Obudowa sterownicza Kompakt AX

Standard koncernu BMW AG

Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.

Cechy

Nr kat.	AX 7993.175
Opis produktu	Obowiązuje we wszystkich fabrykach części i samochodów osobowych BMW AG. Dolna szafka jako rozdzielacz 24 V lub 400 V, wymiary 800 x 900 x 400 mm, plus cokół 200 mm, dla działu TKB.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Obudowa: RAL 7035 Cokół: RAL 9005

Cechy

Zakres dostawy	Dach z tyłu z czterema otworami do mocowania systemu ramienia nośnego, zasłoniętymi zatyczkami, wewnątrz z płytą wzmacniającą i czterema nakrętkami nitowymi M6 pod układem otworów płyty dachowej Drzwi z zamontowanym uchwytem Komfort 2435.100 z wkładką dwupiórkową 2466.000 Podłoga z wycięciem do wprowadzania kabli, zakryta dzieloną płytą podłogi z listwami szczotkowymi Cokół 2820.082 o wysokości 200 mm, składający się z czterech elementów narożnych, dwóch zamontowanych jedna nad drugą osłon o wysokości 100 mm z przodu i jednej osłony o wysokości 200 mm z tyłu z prawej i z lewej strony jest zamontowana osłona cokołu o wysokości 200 mm 2820.420 Drzwi są połączone z dolnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316 Wzmocnienie dachu jest połączone z górnym punktem uziemienia obudowy płaską taśmą uziemienia 2412.316 Płaska taśma uziemienia 2412.316 zamontowana w punkcie uziemienia, który należy jeszcze połączyć z instalowaną ramą montażową Lütze bez płyty montażowej Lampa systemowa LED 2500.220 (dołączona luzem) Przewód przyłączeniowy do zasilania lampy systemowej LED 2500.410 (dołączony luzem) Wyłącznik drzwiowy 2500.460 (dołączony luzem) Kątownik montażowy 4597.000 do zamontowania wyłącznika drzwiowego (dołączony luzem)
Zastosowania	Rozdzielacz 24 V
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 900 mm Głębokość: 400 mm
Wysokość z cokołem	1100 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	50
Masa brutto	52.8
Numer taryfy celnej	94032080

Cechy

EAN

4028177960114