

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.518

System szaf szeregowych VX25

Stan: 24.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.518 - System szaf szeregowych VX25 zgodnie ze specyfikacją dla zakładów w USA

Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Cechy

Nr kat.	VX 7993.518
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi Blacha dachowa Ściana tylna Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm bez płyty montażowej Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu i z tyłu z zamkniętą osłoną 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043 Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem) 2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem) Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze Drzwi blaszane, jednoczęściowe pełne, zawias z prawej strony, zawiasy 180° ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową
Ilość drzwi	2
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Wymiary	Szerokość: 1.000 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem	2200 mm
Wersja z zamknięciem	3-punktowy system zamknięcia z zamknięciem VW E1
Opak.	1 szt.
Waga netto	121.1
Masa brutto	132.6
EAN	4028177960060