


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8208.500

Systemy szeregowe TS 8

Stan: 25.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8208.500 - Systemy szeregowe TS 8

System szeregowy TS 8 z blachy stalowej dzięki symetrycznemu profilowi na szerokości i głębokości oferuje znacznie większą przestrzeń oraz łatwość zabudowy. Umożliwia to także szeregowanie we wszystkich kierunkach. Oprócz tego zintegrowane, automatyczne wyrównanie potencjałów wszystkich płaskich części i potrójna obróbka powierzchni zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.



Cechy

Nr kat.	TS 8208.500
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Blacha dachowa Ściana tylna 4 uchwyty transportowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm Blachy podłogowe Płyta montażowa 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm 2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Wymiary	Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	1.099 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kod IK	IK09
Ilość drzwi	2
2 supportstrips in depth	tak
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	197 kg
Masa brutto	203 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Cechy

Opis produktu

TS System szaf szeregowych, SxWxG: 1200x2000x800 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

Aprobaty

Aprobaty

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certyfikaty

Powierzchnia

Wyjaśnienia

Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK