


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9765.085

## Cokół betonowy

Stan: 13.12.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9765.085 - Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

## Cechy

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.              | CS 9765.085                                                                                                                                              |
| Opis produktu        | Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego. |
| Materiał             | Beton lekki                                                                                                                                              |
| Powierzchnia         | Nieobrobiona                                                                                                                                             |
| Zakres dostawy       | 1 płyta podstawowa<br>2 części boczne<br>2 dzielone płyty cokołu<br>Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy                 |
| Excavation depth     | 700 mm                                                                                                                                                   |
| Wskazówka            | Termin dostawy do uzgodnienia                                                                                                                            |
| Uwaga dot. nr kat.   | Termin dostawy do uzgodnienia                                                                                                                            |
| Wymiary              | Wysokość: 965 mm                                                                                                                                         |
| Pasujący do          | Typ obudowy: Obudowa Basic CS<br>Szerokość: = 800 mm<br>Głębokość: = 600 mm                                                                              |
| Pasuje do głębokości | 600 mm                                                                                                                                                   |
| Opak.                | 1 szt.                                                                                                                                                   |
| Waga netto           | 237.5                                                                                                                                                    |
| Masa brutto          | 250                                                                                                                                                      |
| Numer taryfy celnej  | 68109100                                                                                                                                                 |

# Cechy

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177216792 |
|-----|---------------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000721 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
|------------|----------|