


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.430

# Szyna wsporcza do kabli

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.430 - Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, PC, systemu cokołów VX

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.

## Cechy

Nr kat.	VX 8619.430
Opis produktu	Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX	In enclosure width 1000 mm, in the base
Możliwości zabudowy VX SE	In enclosure width 1000 mm, in the base
Możliwości zabudowy AX	W obudowie o szerokości 1000 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX i szyną do zabudowy podłogowej do AX
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej	W obudowie o szerokości 1000 mm
Możliwości zabudowy cokołów VX	W cokole o szerokości / głębokości 1000 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna	W cokole o szerokości 1000 mm, w połączeniu z nakrętką M8
Możliwości zabudowy cokołów AX	W cokole o szerokości 1000 mm
Pasujący do	System cokołów AX System cokołów VX System cokołów VX, stal nierdzewna
Wymiary	Długość: 954 mm

# Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: VX VX SE AX Pulpit stojący CX Szerokość: = 1.000 mm
Pasuje do szerokości	1000 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	5 kg
Masa brutto	5,14 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 1000 mm