

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1015.600

## Caixas AE

Estado: 30-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1015.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.                                     | AE 1015.600  |
| Material                                      | Caixa: aço inoxidável<br>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido<br>Placa de montagem: chapa de aço<br>Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Superfície                                    | Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm<br>Placa de montagem: galvanizada   |
| Escopo de fornecimento                        | Caixa com porta(s)<br>Placa de montagem<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm  |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 4X  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66  |
| Código IK                                     | IK08   |
| Dimensões                                     | Largura: 400 mm<br>Altura: 500 mm<br>Profundidade: 210 mm  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)        | 354 mm x 475 mm  |
| Quantidade de portas                          | 1  |
| Quantidade de fechos                          | 2  |
| Fecho   | Modelo do fecho: lingueta<br>Quantidade de fechos: 2<br>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm<br>Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado   |
| Material básico                               | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)   |
| Emb.  | 1 unid.  |

## Recursos

---

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido                  | 12.65         |
| Peso bruto                    | 12.9          |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080      |
| EAN                           | 4028177583917 |
| E-Number Sweden               | E3404511      |
| ETIM 9                        | EC000261      |
| ETIM 8                        | EC000261      |
| ECLASS 8.0                    | 27180101      |

## Aprovações

---

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | DNV-GL<br>UL + C-UL (listed)                               |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |