

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1530.000

Caixa de bornes KX, chapa de aço,
com flange

Estado: 01-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1530.000 - Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | KX 1530.000 |
| Material | Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
| Superfície | Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa com tampa Fechos de lingueta Mini Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Código IK | IK08 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Dimensões | Largura: 300 mm Altura: 150 mm Profundidade: 120 mm |
| Espessura da tampa | 1,25 mm |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Placas flangeadas | : 1 + 1 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2.38 |
| Peso bruto | 2.58 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 11,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 84879059 |
| EAN | 4028177816367 |
| E-Number Sweden | E3465202 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|--------------|---|
| Aprovações | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Grau de proteção |

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration