

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8808.750

## Systemy szeregowe TS 8

Stan: 06.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.750 - Systemy szeregowo TS 8 Szafy EMC

Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji o wysokim tłumieniu.

## Cechy

Nr kat.	TS 8808.750
Opis produktu	Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji z certyfikatem VDE o wysokim tłumieniu w.cz.
Zmiana produktu	Powłoka blach stalowych została zmieniona z aluminiowo-cynkowej na cynkowo-magnezową. Zalety to: lepsza wytrzymałość na modyfikacje, zoptymalizowana odporność na korozję, jednolity wygląd.
Materiał	Stelaż szafy: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm Dach: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: bez powłoki Drzwi, ściana tylna i dach: na zewnątrz lakierowane, wewnątrz bez lakieru Płyty podłogi: ocynkowane Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor	RAL 7035

# Cechy

---

Zakres dostawy	Stelaż szafy Drzwi Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Ściana tylna Blacha dachowa Blachy podłogowe Płyta montażowa 4 uchwyty transportowe Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm 2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm 2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating według UL 50E	Typ 1
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Wskazówka	W przypadku szaf szeregowych potrzebna jest uszczelka szeregową EMC.
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	130,15 kg
Masa brutto	137 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x800 mm, blacha stalowa, wersja EMC, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

# Aprobaty

---

# Aprobaty

---

Aprobaty

DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent  
Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK