

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2369.020**

**Elemento de luz contínua**

Estado: 25-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2369.020 - Elemento de luz contínua Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Cód. Ref.  | SG 2369.020   |
| Modelo   | Elemento de luz contínua  |
| Descrição do produto                                 | Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.  |
| Vantagens  | Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.<br>Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.<br>Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões. |
| Funcionamento  | Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda   |
| Material   | Invólucro em poliamida<br>Cobertura: policarbonato transparente   |
| Cor  | Amarelo   |
| Diâmetro   | 70 mm   |
| Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase | 2500 V AC   |
| Tensão nominal de isolamento                         | 250 V AC  |
| Nota sobre o código de referência                    | Lâmpadas incandescentes não inclusas no escopo de fornecimento.   |
| Dimensões  | Altura: 56 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529        | IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo   |
| Tensão nominal de serviço                            | 12 V - 240 V (AC/DC)  |
| Emb.   | 1 unid.   |

## Recursos

---

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido                  | 0.07          |
| Peso bruto                    | 0.094         |
| Número da tarifa alfandegária | 85311095      |
| EAN                           | 4028177219946 |
| ECLASS 8.0                    | 27371220      |

## Aprovações

---

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|------------|--------------------------|