Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2371.020 Elemento de luz com flash

Estado: 20-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SG 2371.020 - Elemento de luz com flash Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

Recursos

Cód. Ref.	SG 2371.020
Modelo	Elemento de luz com flash
Descrição do produto	Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
Vantagens	Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta. Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão. Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões. Elemento de luz intermitente e com flash incluindo lâmpada para instalação direta.
Funcionamento	Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material	Invólucro em poliamida Cobertura: policarbonato transparente
Cor	Amarelo
Diâmetro	70 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	250 V AC
Corrente nominal máx.	125 mA
Dimensões	Altura: 56 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)

© Rittal 2025 2

Recursos

Emb. 1 unid. Peso líquido 0.09 Peso bruto 0.098 Número da tarifa alfandegária 85311095 EAN 4028177220096 ETIM 9 EC000232 ETIM 8 EC000232 ECLASS 8 0 27371220		
Peso bruto 0.098 Número da tarifa alfandegária 85311095 EAN 4028177220096 ETIM 9 EC000232 ETIM 8 EC000232	Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária 85311095 EAN 4028177220096 ETIM 9 EC000232 ETIM 8 EC000232	Peso líquido	0.09
EAN 4028177220096 ETIM 9 EC000232 ETIM 8 EC000232	Peso bruto	0.098
ETIM 9 EC000232 ETIM 8 EC000232	Número da tarifa alfandegária	85311095
ETIM 8 EC000232	EAN	4028177220096
	ETIM 9	EC000232
FCL ASS 8.0 27371220	ETIM 8	EC000232
27371220	ECLASS 8.0	27371220

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3